



## Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 25mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290200 25
GTIN	4030741556814
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

#### Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia. 3-punktowe podparcie zapewnia dokładne położenie osi. Zabezpieczenie przed obrotem promieniowym i osiowym gwarantuje optymalne prowadzenie narzędzi.

### Opis techniczny

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 1
do szerokości radełkowania b	6 mm
szerokość chwytu	25 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	25 mm
zakres roboczy	10 - 300 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
wysokość chwytu	20 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°
dla profilu radełkowania	RBR30° 1×AA

dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°
dla profilu radełkowania	RBR30° 1×AA
dla profilu radełkowania	RBR45° 1×BL15°
dla profilu radełkowania	RBL45° 1×BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt Typ 1

299920 1