

**Nakrętki teowe ze śrubą mocującą, Szerokość rowków B / grubość zacisku S:
18/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360024 18/40
GTIN	2050001853967
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.

gwint M: M16

Długość śruby mocującej: 50 mm

Opis techniczny

Długość śruby mocującej	50 mm
gwint M	M16
Szerokość rowka B	18 mm
Grubość zacisku S	40 mm
Seria	ZeroClamp

