

 steinel**Dmuchawy gorącego powietrza, Typ: 351502****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078321 351502
GTIN	4007841351502
Klasa artykułu	07E

**Opis****Wykonanie:**

Dmuchawa gorącego powietrza HG 2320 E z regulacją elektroniczną.

- **cyfrowa regulacja temperatury joystickiem w zakresie 80–650°C**
- **Wskazanie temperatury w krokach co 10°C na wyświetlaczu LCD**
- **2-stopniowa regulacja ilości powietrza w zakresie 150–500 l/min.**

**Zestaw dmuchawy gorącego powietrza HG 2320 EKF w walizce z tworzywa złożony z:**

- **dmuchawy gorącego powietrza o kształcie pistoletowym z bezstopniową regulacją wydajności powietrza, pamięcią z czterema programami, cyfrowymi wskaźnikami temperatury i temperatury pozostałej po wyłączeniu z funkcją LOC, obsługa jednoręczna.**
- **dyszy redukcyjnej 9 mm, dyszy szerokostrumieniowej 50 mm, dyszy reflektorowej, zestawu 100 szt. węży do obkurczania.**

**Zastosowanie:**

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	HG 2320EKF
-----------------------	------------

temperatura powietrza	80 - 650 °C
masa	960 g
wydajność objętościowa powietrza	150 - 500 l/min
wersja	Asortyment
pobór mocy	2300 W
Opakowanie	Walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza

## Akcesoria

Zestaw wyposażenia do opalarek 12 elem. Typ 075569	078329 075569
Skanery temperatury HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Skanery temperatury HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Skanery temperatury HL Scan Typ 014919	078326 014919