



## Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 25-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630380
GTIN	4000896203383
Klasa artykułu	630

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Z grzechotką ze stali pełnej, wygiętą 15°, przełączaną.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M8 i do śrub 6-kątnych gs\_profil\_6kant M4–M8.

Do wkrętów krzyżowych gs\_profil\_pozidriv gs\_profil\_phillips M2 – M5, wkrętów płaskich

gs\_profil\_schlitz M2,5 i wkrętów z gniazdem wewnętrznym Torx® gs\_profil\_torx-loch M3 – M8.

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 7 szt., wielk. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

6-kątne groty typu bit C6,3: 4 szt., wielk. 3; 4; 5; 6 mm

Bity do profili Phillips C6,3: 2 szt., wielk. 1; 2

Końcówki typu bit C6,3 Pozidriv: 2 szt., wielk. 1; 2

Końcówki typu bit C6,3 do wkrętów z rowkiem: 1 szt., wielk. 0,6×4,5

bity Torx® C6,3 z otworem: 6 szt., wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Grzechotka do końcówek typu bit D6,3: 1 szt. do bitów 1/4 cala C6,3

Adapter D6,3: 1 szt. do bitów 1/4 cala C6,3

Złącze trzpieniowe: 1 szt. gs\_profil\_6kant-kupplung C6,3 – ■ 1/4 cala

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego  
 długość: 125 mm  
 szerokość: 87 mm  
 wysokość: 38 mm  
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal  
 Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5,5-13 mm  
 Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

## Opis techniczny

liczba części	25
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	5,5-13 mm
rozwarości kluczy	metryczny
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego
długość	125 mm
szerokość	87 mm
wysokość	38 mm