



Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320627 1
GTIN	4045197774040
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

Pasuje do :

kłków tokarskich nr 320659 wielk. 3, nr 321265 wielk. 4, nr 321335 wielk. 3.

Pasujące do kodu barwnego: K14

Ø zewn. D: 18 mm

najmniejsza Ø kłwa D₁: 8 mm

Ø chwytu d: 14 mm

Długość użyteczna L₁: 35 mm

kąt wierzchołkowy: 60° / 30°

rozwartość klucza: 14

Opis techniczny

Ø chwytu d	14 mm
Długość użyteczna L ₁	35 mm

kąt wierzchołkowy	60° / 30°
Ø zewn. D	18 mm
najmniejsza Ø kła D ₁	8 mm
rozwartość klucza	14
Pasujące do kodu barwnego	K14