

Garant

Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320627 4
GTIN	4045197774071
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

- duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
- całkowicie hartowane i szlifowane
- szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

kłków tokarskich nr 320659 wielk. 3, nr 321265 wielk. 4, nr 321335 wielk. 3.

Opis techniczny

Ø zewn. D	44 mm
najmniejsza Ø kłła D ₁	24 mm
Ø chwytu d	14 mm
kąt wierzchołkowy	60 stopni
Długość użyteczna L ₁	28 mm
rozwartość klucza	19 mm

Karta danych

Pasujące do kodu barwnego

K14

Rodzaj produktu

kieł centrujący