

**Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320629 1
GTIN	4045197774606
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

**Pasuje do :**

kłków tokarskich nr 320659 wielk. 4, nr 321265 wielk. 5, nr 321335 wielk. 4.

Pasujące do kodu barwnego: K18

Ø zewn. D: 22 mm

najmniejsza Ø kłwa D<sub>1</sub>: 8 mm

Ø chwytu d: 18 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 43 mm

kąt wierzchołkowy: 60° / 30°

rozwartość klucza: 19

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	22 mm
Ø chwytu d	18 mm

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	43 mm
najmniejsza Ø kła D <sub>1</sub>	8 mm
kąt wierzchołkowy	60° / 30°
rozwartość klucza	19
Pasujące do kodu barwnego	K18