



## Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320629 4
GTIN	4045197774637
Klasa artykułu	31Z

### Opis

#### Wykonanie:

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

#### Pasuje do :

kłków tokarskich nr 320659 wielk. 4, nr 321265 wielk. 5, nr 321335 wielk. 4.

Pasujące do kodu barwnego: K18

Ø zewn. D: 55 mm

najmniejsza Ø kła D<sub>1</sub>: 30 mm

Ø chwytu d: 18 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 34 mm

kąt wierzchołkowy: 60°

rozwartość klucza: 22

### Opis techniczny

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	34 mm
Ø zewn. D	55 mm

kąt wierzchołkowy	60°
∅ chwytu d	18 mm
najmniejsza ∅ kła D <sub>1</sub>	30 mm
rozwartość klucza	22
Pasujące do kodu barwnego	K18