

**Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320631 1
GTIN	4045197774668
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

Pasuje do :

kłków tokarskich nr 320659, wielk. 5, nr 321335 wielk. 5.

Pasujące do kodu barwnego: K24

Ø zewn. D: 28 mm

najmniejsza Ø kłwa D₁: 10 mm

Ø chwytu d: 24 mm

Długość użyteczna L₁: 52 mm

kąt wierzchołkowy: 60° / 30°

rozwartość klucza: 24

Opis techniczny

Ø chwytu d	24 mm
kąt wierzchołkowy	60° / 30°

najmniejsza \varnothing kła D_1	10 mm
\varnothing zewn. D	28 mm
Długość użyteczna L_1	52 mm
rozwartość klucza	24
Pasujące do kodu barwnego	K24