



Masywne wysokowydajne ściski ze stali ze specjalną nakładką dociskową, rozstaw: 500mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	861320 500
GTIN	4045197775108
Klasa artykułu	82C

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ulepszonej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwany stalowy, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych. Wrzeciono ulepszone cieplnie i czernione, z przesuwaną przetyczką. Uchylnie w zakresie do 30°.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, do zastosowania w ślusarniach, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych. **Maks. siła mocowania do ok. 22 000 N.**

Opis techniczny

masa	6,6 kg
przekrój prowadnicy	40×20 mm

Karta danych

wysięg	175 mm
Rozstaw	500 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/861320-500>