

**Garant****Imadło NC ze wspomaganie siły mocowania HiPo Clamp Ze wzmacniaczem siły, Typ: 125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360465 125
GTIN	4045197777904
Klasa artykułu	31F

**Opis****Wykonanie:**

- **dokładność sparowania 0,02 mm,**
- **wymiary zgodne z wyrobami innych producentów,**
- **uniwersalna konstrukcja do różnych systemów szczęk,**
- **przewodnica hartowana indukcyjnie,**
- **całkowicie zamknięte wrzeciono (mały nakład na czyszczenie),**
- **obustronne otwory gwintowane do mocowania zderzaka,**
- **z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym, wymiar 200 mm,**
- **wszystkie strony poza czołową szlifowane: Możliwość zastosowania w pozycji poziomej i bocznej,**
- **możliwość domontowania przekładni kątowej (nie ma potrzeby jej demontażu w celu regulacji siły),**
- **całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane,**
- **gwint do zderzaka.**

**Norma:**

- **Dokładność sparowania 0,02 mm.**
- **Prowadnica hartowana indukcyjnie.**
- **Z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp, wymiar 200 mm.**
- **Wszystkie strony poza czołową szlifowane: możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.**
- **Całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane.**

**w dostawie::**

Ze szczękami stopniowanymi nr 360468 i 360469, 4 łapami zaciskowymi i korbą ręczną.

**Wyp. dodatkowe:**

- Typowe szczęki rozmiaru 125, np. nr 361400–361660, nr 362390–362600, nr 361295, nr 361296.
- Zestaw do ustawiania i mocowania, nr 360530.
- Zderzak, korba, nr 360555; 360800.
- Zatrzaskowy profil schodkowy, patrz nr 361952; 361962; 361972.
- Sworzeń mocujący nr 360025.
- Przekładnia kątowna nr 360471.

**wskazówka:**

- Pasujące przedłużki korpusu podstawowego 125 pod nr 360467\_125 i w ETL.
- Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzonymi Xpent.
- Pasująca przedłużka korpusu podstawowego 160 ma nr 360420 160

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzonymi XPent.

wersja: System mocowania w punkcie zerowym

maks. siła mocująca do: 40 kN

masa: 35 kg

Długość całkowita L: 512 mm

długość korpusu a: 424 mm

szerokość korpusu B: 125 mm

zakres mocowania b: 0 - 182 mm

**Opis techniczny**

r ±0,015	118 mm
zakres mocowania d	131 - 313 mm
rowek wzdłużny l H7	20 mm
zakres mocowania b	0 - 182 mm
długość korpusu a	424 mm
szerokość korpusu B	125 mm
rozstaw rowków p H7	20 mm
t	144 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HiPo
o -0,02	40 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm
maks. siła mocująca do	40 kN

s – 0,02	62 mm
wysokość korpusu c - 0,02	100 mm
Długość całkowita L	512 mm
masa	35 kg
m ± 0,02	180 mm
wysokość szczęk h	39,5 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Seria	HiPoClamp
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 18 mm	360530 18
Szczęki wahliwe, ruchome dla typu 125	361660 125
Szczęka miękka, stała dla typu 125	361320 125
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M10	360025 16M10
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 22 mm	360530 22
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362460 125
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 16 mm	360530 16
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16	360025 18M16
Uniwersalne szczęki stała dla typu 125	361380 125
Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362600 125

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 14 mm	360530 14
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 12 mm	360530 12
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M8	360025 16M8
Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para do szczęk o szerokości 125 mm	362560 125
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362520 125
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M12	360025 18M12
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 20 mm	360530 20
Szczęka stopniowa ruchome dla typu 125	360468 125
Szczęka z kołkami pozycjonującymi stała do szczęk o szerokości 125 mm	362625 125
Zderzaki trójwymiarowe Typ 125	360435 125
Szczęki stopniowe, stała dla typu 125	361420 125
Zderzak	360555
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Szczęki adaptacyjne, stała dla typu 125	361620 125
Uniwersalne szczęki ruchome dla typu 125	361390 125
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 125 mm	362500 125
Szczęki adaptacyjne, ruchome dla typu 125	361600 125
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362420 125
Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362400 125
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10	360025 25M10

Zapaszowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362620 125
Szczęka miękka, ruchome dla typu 125	361325 125
Szczęka z kołkami pozycjonującymi ruchome do szczęk o szerokości 125 mm	362626 125
Szczęki podstawowe, ruchome dla typu 125	361500 125
Szczęki stopniowe, ruchome dla typu 125	361400 125
Człony do przedłużki dla typu 125	360467 125
Listwa stopniowa do strony stopniowanej dla typu 125	361972 125
Listwa stopniowa, system Klick dla typu 125	361962 125
Listwa stopniowa, system Klick dla typu 125	361952 125
Przekładnie kątowe dla typu 125	360471 125