

**Garant****Imadło NC ze wspomaganie siły mocowania HiPo Clamp Ze wzmacniaczem siły, Typ: 160****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360465 160
GTIN	4045197777911
Klasa artykułu	31F

**Opis****Wykonanie:**

- **dokładność sparowania 0,02 mm,**
- **wymiary zgodne z wyrobami innych producentów,**
- **uniwersalna konstrukcja do różnych systemów szczęk,**
- **przewodnica hartowana indukcyjnie,**
- **całkowicie zamknięte wrzeciono (mały nakład na czyszczenie),**
- **obustronne otwory gwintowane do mocowania zderzaka,**
- **z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym, wymiar 200 mm,**
- **wszystkie strony poza czołową szlifowane: Możliwość zastosowania w pozycji poziomej i bocznej,**
- **możliwość domontowania przekładni kątowej (nie ma potrzeby jej demontażu w celu regulacji siły),**
- **całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane,**
- **gwint do zderzaka.**

**Norma:**

- **Dokładność sparowania 0,02 mm.**
- **Prowadnica hartowana indukcyjnie.**
- **Z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp, wymiar 200 mm.**
- **Wszystkie strony poza czołową szlifowane: możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.**
- **Całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane.**

**w dostawie::**

Ze szczękami stopniowanymi nr 360468 i 360469, 4 łapami zaciskowymi i korbą ręczną.

**Wyp. dodatkowe:**

- Typowe szczęki rozmiaru 125, np. nr 361400–361660, nr 362390–362600, nr 361295, nr 361296.
- Zestaw do ustawiania i mocowania, nr 360530.
- Zderzak, korba, nr 360555; 360800.
- Zatrzaskowy profil schodkowy, patrz nr 361952; 361962; 361972.
- Sworzeń mocujący nr 360025.
- Przekładnia kątowna nr 360471.

**wskazówka:**

- Pasujące przedłużki korpusu podstawowego 125 pod nr 360467\_125 i w ETL.
- Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzonymi Xpent.
- Pasująca przedłużka korpusu podstawowego 160 ma nr 360420 160

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzonymi XPent.

wersja: System mocowania w punkcie zerowym

maks. siła mocująca do: 60 kN

masa: 65 kg

Długość całkowita L: 645 mm

długość korpusu a: 560 mm

szerokość korpusu B: 160 mm

zakres mocowania b: 17 - 263 mm

**Opis techniczny**

maks. siła mocująca do	60 kN
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	HiPo
Długość całkowita L	645 mm
o -0,02	40 mm
r ±0,015	164 mm
długość korpusu a	560 mm
masa	65 kg
rozstaw rowków p H7	20 mm
wysokość szczęk h	49,8 mm
zakres mocowania b	17 - 263 mm
m ± 0,02	234 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm

szerokość korpusu B	160 mm
s – 0,02	70 mm
rowek wzdłużny I H7	20 mm
t	164 mm
wysokość korpusu c - 0,02	115 mm
zakres mocowania d	187 - 433 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Seria	HiPoClamp
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para do szczęk o szerokości 160 mm	362560 160
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M10	360025 16M10
Szczęki stopniowe, ruchome dla typu 160	361400 160
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 16 mm	360530 16
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M8	360025 16M8
Szczęka stopniowa ruchome dla typu 160	360468 160
Szczęki adaptacyjne, stała dla typu 160	361620 160
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 160 mm	362420 160
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 160 mm	362460 160
Szczęki adaptacyjne, ruchome dla typu 160	361600 160
	360530 22

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 22 mm

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10

360025 25M10

Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 160 mm

362500 160

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M12

360025 18M12

Zapassowe listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 160 mm

362620 160

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10/90

360025 12M10/90

Szczęki stopniowe, stała dla typu 160

361420 160

Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 160 mm

362400 160

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10

360025 12M10

Zderzak

360555

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 12 mm

360530 12

Zderzaki trójwymiarowe Typ 300

360430 300

Szczęki podstawowe, ruchome dla typu 160

361500 160

Szczęki adaptacyjne, ruchome dla typu 125

361600 125

Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 160 mm

362520 160

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 18 mm

360530 18

Szczęka z kołkami pozycjonującymi ruchome do szczęk o szerokości 160 mm

362626 160

Szczęka z kołkami pozycjonującymi stałe do szczęk o szerokości 160 mm

362625 160

Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 160 mm

362600 160

Szczęki wahliwe, ruchome dla typu 160

361660 160

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 14 mm

360530 14

Zderzaki trójwymiarowe Typ 150	360430 150
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16	360025 18M16
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 20 mm	360530 20
Listwa stopniowa do strony stopniowanej dla typu 160	361972 160
Listwa stopniowa, system Klick dla typu 160	361962 160
Listwa stopniowa, system Klick dla typu 160	361952 160
Przekładnie kątowe dla typu 160	360471 160