

**Garant****Przecinak eco wzmocnione, prawe, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**Pasuje do:**

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319133. 319140 – 319141 rozmiar RR lub LR.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

**Opis techniczny**

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	90 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
wysokość h <sub>1</sub>	21,4 mm
Seria	Eco
długość całkowita L	109,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Przecinaki