

**Garant****Przecinak eco wzmocniony, lewe, Wysokość miecza h<sub>5</sub> / szerokość skrawania  
W: 26/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273865 26/3L
GTIN	4045197778352
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**Pasuje do:**

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319132. 319140 – 319141 rozmiar RL lub LL.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149. Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie. Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 19,5 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	3 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	90 mm
wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
wysokość h <sub>1</sub>	21,4 mm
Seria	Eco
długość całkowita L	109,5 mm

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki