



Szczypce do zaciskania, 4 trzpień MicroCrimp, uchwyty z dwóch różnych materiałów, Typ: 6,0/K



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729540 6,0/K
GTIN	4003773045236
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Niezawodne zaciskanie przez wymuszone blokowanie i synchroniczne dosunięcie trzpieni. Sprawdzenie ustawień podstawowych za pomocą dołączonego wałeczka pomiarowego. Możliwość ustawienia dosunięcia trzpieni co 0,01 mm. Ze standardowym stykiem do styków Harting, HTS, Ilme lub podobnych.

Zastosowanie:

Do obróconych styków kołków i tulei.

w dostawie::

Szczypce do zaciskania, 4 trzpień, w walizce.

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	0,14 - 6 mm ²
długość całkowita	230 mm
dostępna wymuszona blokada	tak
wskaźnik cyfrowy	nie
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

