

Garant**Wytaczak stalowy, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania L_2	15 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVJBR/L11
długość główki L_1	31,4 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	22 mm
Szerokość szyjki L_4	9,5 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przesunięcie osi L_3	2 mm
\varnothing chwytu D_5	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500