

Garant**Wytaczak stalowy, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
śruby mocujące	269028 7
Szerokość szyjki L ₄	11 mm
długość główki L ₁	38 mm
kod ISO uchwytu	A20Q SVJBR/L11
Przesunięcie osi L ₃	2 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	25 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
wysokość mocowania L ₂	19 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu D _s	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500