

Garant**Wytaczak stalowy, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość szyjki L_4	11 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	38 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
Przesunięcie osi L_3	2 mm
kod ISO uchwytu	A20Q SVJBR/L11
długość całkowita L	180 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500