

Garant**Wytaczak stalowy, lewe,, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczak stalowy 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R SVJBR/L16

Kąt ustawienia κ : 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 28 mm

Przesunięcie osi L_3 : 4,6 mm

wysokość mocowania L_2 : 24 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25R SVJBR/L16
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 8
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przesunięcie osi L_3	4,6 mm
szerokość szyjki	16,5 mm
długość całkowita L	200 mm
\emptyset chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	28 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	44 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	269425
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
śruby mocujące Typ 17	269028 17