

**Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z:  
32/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Klasa artykułu	28R

**Opis****Opis:**

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	32 mm
Długość wysięgu $L_1$	70 mm
wielkość płytek skrawających	12
pasująca wymienna płytka skrawająca	XD..
śruba mocująca płytki obracane	229908 (T15; 3,1 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	250 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	11 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	62 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	43 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\max.}$	1,67 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\max.}$	10,3 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	12 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Akcesoria

Śruby mocujące	229908
----------------	--------