

Garant**Dwuostrzowe ER, złącze: ER32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i płytek skrawających.

Proste połączenie z uchwytem do tulejek zaciskowych ER przez zintegrowany stożek.

Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania istniejących otworów.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..09T3..

Długość użyteczna L₁: 75 mm

zakres wrzecion o \varnothing : 49,5 - 67,1 mm

śruba mocująca płytki obracane: 219805

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	219805
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..09T3..
Długość użyteczna L ₁	75 mm
zakres wrzecion o \varnothing	49,5 - 67,1 mm
złącze	ER32
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dwuostrzowe

