

**Dwuostrzowe ER, złącze: ER40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i płytek skrawających.

**Proste połączenie z uchwytem do tulejek zaciskowych ER przez zintegrowany stożek.**

Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.

**Zastosowanie:**

Do rozwiercania istniejących otworów.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..1204..

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 85 mm

zakres wrzecion o  $\varnothing$ : 65,5 - 87,1 mm

śruba mocująca płytki obracane: 219864

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	219864
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..1204..
zakres wrzecion o $\varnothing$	65,5 - 87,1 mm
złącze	ER40
chłodzenie wewnętrzne	tak

