

**Przedłużki uchwytów głowicy frezarskiej długie,  $\varnothing$  trzpienia  $d_1$ : 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301106 16
GTIN	4045197778475
Klasa artykułu	32B

**Opis****Wykonanie:**

Czop mocujący, otwór i powierzchnie oporowe kołnierza szlifowane.

**Zastosowanie:**

Do elastycznego przedłużania uchwytów do głowic frezarskich. Wariant korzystny cenowo w stosunku do drogich wykonań specjalnych. 3 możliwości zastosowania: przedłużka krótka (45 mm) albo długa (70 mm) lub maksymalnie połączenie dwóch krótkich przedłużeń (2x45 mm).

**w dostawie::**

Z odpowiednią śrubą mocującą frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

**Opis techniczny**

Długość całkowita L	70 mm
$\varnothing$ zewn. D	38 mm
$\varnothing$ trzpienia $d_1$	16 mm
A	17 mm
norma	DIN 6357
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$

Rodzaj produktu

przedłużka

**Akcesoria**

Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 40 mm

301108 40

Śruba zabezpieczająca do przedłużki do długości trzpienia L 70 mm

301111 70

Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm

309840 16

Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm

309840 22

Klucze specjalne do Ø trzpienia 60 mm

309840 60

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm

309840 40

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm

309840 27

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm

309840 32

Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 32 mm

301108 32

Klucze specjalne do Ø trzpienia 13 mm

309840 13

Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 27 mm

301108 27