

Garant**CNMG 09T308, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm

Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia