

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7010-1
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia