

**Garant****CNMG 120416, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
Gatunek	HB7010-1
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,

promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia