

**Garant****CNMG 160608, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 160608 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Gatunek	HB7010-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Warunki skrawania	ciągłe

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a <sub>p</sub>	0,5 - 8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia