

Garant**CNMG 190616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190616 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	1,6 mm
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1,05 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min

Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia