

**Garant****CNMG 120408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 375 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SG
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7010-1

głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia