

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7010-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Łamacz wiórów	SG
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia