

**CNMG 160616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160616 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Gatunek	HB7010-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 8 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	SG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia