


Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7010-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia