

Garant**VN.G 160408, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia