

**WNMG 060404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia