

**Garant****CC.T 060204, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 060204 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \min}$	0,25 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P

Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia