

Garant**CC.T 120408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7010-1
promień naroża	0,8 mm

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia