

**Garant****DCMT 070202, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DCMT 070202 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-1
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia