

Garant**DC.T 11T302, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia