

**VBMT 160402, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160402 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia