


**Garant****Uchwyty do oprawek mieczowych Eco typ 1, wersja: LR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319140 LR
GTIN	4045197781079
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Smukła konstrukcja w 4 wersjach i możliwość montażu z obrotem o 180° do zastosowań normalnych i w położeniu odwróconym. Optymalna kombinacja narzędzi do operacji przecinania i wciniania między lub w pobliżu wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona przy minimalnym wystawianiu komponentu.

**Zastosowanie:**

Do stosowania na głowicach rewolwerowych tarczowych i we wrzecionach frezarskich centrów tokarsko-frezarskich.

Do stosowania przecinaków Eco nr 273864 – 273866, nr 273562 oraz 273564.

**wskazówka:**

Boczne przekazywanie chłodziwa do przecinaków eco.

Wersja RR i LR do zastosowania przecinaka nr 273864. Wersja RR i LL do przecinaka nr 273865.

Wersja RR i LL do przecinaka nr 273866.

Odpowiednie łapy mocujące nr 279840 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

Oprawki mieczowe nr 273562 i 273564 można stosować tylko w uchwytach RR i LL.

**Opis techniczny**

Promień R <sub>1</sub>	117 mm
Promień R <sub>2</sub>	50 mm
szerokość B	67 mm
Wysokość H <sub>1</sub>	14,5 mm
wersja	LR
wysokość H <sub>2</sub>	65 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty do przecinaków