


Garant**Oprawka do przecinaków eco Varioline typ 1, wersja: LL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319145 LL
GTIN	4045197781147
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Smukła konstrukcja w 4 wersjach i możliwość montażu z obrotem o 180° do zastosowań normalnych i w położeniu odwróconym. Optymalna kombinacja narzędzi do operacji przecinania i wciniania między lub w pobliżu wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona przy minimalnym wystawianiu komponentu.

Zastosowanie:

Do stosowania na głowicach rewolwerowych tarczowych i we wrzecionach frezarskich centrów tokarsko-frezarskich.

Do stosowania przecinaków eco nr 273864 – 273866, nr 273562 oraz 273564.

wskazówka:

Boczne przekazywanie chłodziwa do przecinaków eco.

Wersja RR i LR do zastosowania przecinaka 273864. Wersja RL i LL do przecinaka 273865. Wersja RL i LL do przecinaka 273866.

Pasujące łapy mocujące nr 279841 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

szerokość B: 65 mm

Wysokość H₁: 14,5 mm

wysokość H₂: 61 mm

Promień R₁: 95 mm

Opis techniczny

Promień R ₁	95 mm
Wysokość H ₁	14,5 mm
wersja	LL
szerokość B	65 mm
wysokość H ₂	61 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty do przecinaków