



Sztyblety dla spawaczy, czarne CARL HI, S3, rozmiar butów wg UE: 48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092255 48
GTIN	4030839210512
Klasa artykułu	09P

Opis

Wykonanie:

Buty dla spawacza do kostki o najlepszych właściwościach termicznych. Odporne na temperaturę do 200°C, krótkoterminowo do 300°C.

- **materiał wierzchni z solidnej skóry bydlęcej**
- **wyściółka skórzana**
- **zamknięty język**
- **wkładka na całej powierzchni Basic grey**
- **antystatyczna podpodeszwa z miękkiej włókniny**
- **grubo profilowana podeszwa bieżna z gummitu/PU SAFETY-GRIP**
- **ochrona palców PU**
- **szwy odporne na gorąco**
- **szybkie zapięcie umożliwiające wygodne wkładanie**
- **wyściełany mankiet chroniący przed iskrami.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

wskazówka:

Obuwie z magazynu w rozmiarach UE 39 – 46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 39 – 48.

klasa ochrony: S3

materiał czubka ochronnego: Stal

odporność na wydeptywanie: stal

Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej): Ponad 200 °C

norma: Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV

Opis techniczny

materiał podeszwy	guma/PU
materiał czubka ochronnego	Stal
Materiał wierzchni	skóra bydlęca
norma	Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
klasa ochrony	S3
odporność na wydeptywanie	stal
kolor	czarny
wielkość butów wg UE	48
materiał podszewki	skóra
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej)	Ponad 200 °C
Seria	CARL
Rodzaj	męskie
Rodzaj produktu	Buty z cholewką