



Śruba pierścienia odbojowego SEB, Ø gwintu: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086467 M8
GTIN	2050001857378
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracającym o 360°, lakierowana na czerwono.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 5:1: 0,4 t

Nośność WLL SF 4:1: 0,5 t

długość gwintu L: 14 mm

rozstaw otworów x: 20 mm

Ø wewnętrzna pierścienia A: 30 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 34 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna pierścienia B	34 mm
Ø kołnierza podstawy C	60 mm
wersja	obrotowy

wymiar D	57 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	30 mm
nośność	0,3 t
rozstaw otworów x	20 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	6 mm
Nośność WLL SF 4:1	0,5 t
Nośność WLL SF 5:1	0,4 t
długość gwintu L	14 mm