

**Śruba pierścienia odbojowego SEB, Ø gwintu: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086467 M10
GTIN	2050001857507
Klasa artykułu	08Y

**Opis****Wykonanie:**

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracającym o 360°, lakierowana na czerwono.

**wskazówka:**

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

Nośność WLL SF 5:1: 0,5 t

Nośność WLL SF 4:1: 0,7 t

długość gwintu L: 17 mm

rozstaw otworów x: 20 mm

Ø wewnętrzna pierścienia A: 30 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 34 mm

**Opis techniczny**

Ø wewnętrzna pierścienia A	30 mm
wersja	obrotowy
Ø kołnierza podstawy C	60 mm

wymiar D	57 mm
nośność	0,6 t
Ø zewnętrzna pierścienia B	34 mm
rozstaw otworów x	20 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	6 mm
Nośność WLL SF 5:1	0,5 t
Nośność WLL SF 4:1	0,7 t
długość gwintu L	17 mm