

**Śruba pierścienia odbojowego SEB, Ø gwintu: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086467 M12
GTIN	2050001858153
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracającym o 360°, lakierowana na czerwono.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 5:1: 0,8 t

Nośność WLL SF 4:1: 0,9 t

długość gwintu L: 21 mm

rozstaw otworów x: 20 mm

Ø wewnętrzna pierścienia A: 30 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 34 mm

Opis techniczny

Ø wewnętrzna pierścienia A	30 mm
wymiar D	57 mm
wersja	obrotowy

Ø zewnętrzna pierścienia B	34 mm
nośność	1 t
Ø kołnierza podstawy C	60 mm
rozstaw otworów x	20 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	6 mm
Nośność WLL SF 5:1	0,8 t
Nośność WLL SF 4:1	0,9 t
długość gwintu L	21 mm