

**Śruba pierścienia odbojowego SEB, Ø gwintu: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086467 M24
GTIN	2050001857897
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracającym o 360°, lakierowana na czerwono.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 5:1: 3,2 t

Nośność WLL SF 4:1: 3,8 t

długość gwintu L: 36 mm

rozstaw otworów x: 35 mm

Ø wewnętrzna pierścienia A: 38 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 45 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna pierścienia B	45 mm
nośność	4 t
wersja	obrotowy

Ø kołnierza podstawy C	88 mm
wymiar D	80 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	38 mm
rozstaw otworów x	35 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	14 mm
Nośność WLL SF 4:1	3,8 t
Nośność WLL SF 5:1	3,2 t
długość gwintu L	36 mm