

**Śruba pierścienia odbojowego SEB, Ø gwintu: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086467 M30
GTIN	2050001858412
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracającym o 360°, lakierowana na czerwono.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 5:1: 5,5 t

Nośność WLL SF 4:1: 6,3 t

długość gwintu L: 45 mm

rozstaw otworów x: 50 mm

Ø wewnętrzna pierścienia A: 58 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 70 mm

Opis techniczny

Ø kołnierza podstawy C	115 mm
wersja	obrotowy
wymiar D	106 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B	70 mm
nośność	6,3 t
Ø wewnętrzna pierścienia A	58 mm
rozstaw otworów x	50 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	14 mm
Nośność WLL SF 5:1	5,5 t
Nośność WLL SF 4:1	6,3 t
długość gwintu L	45 mm