



Szczypce do instalacji wodnych z szybkim uruchamianiem dźwigni, dla leworęcznych, długość całkowita: 260 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	706350 260
GTIN	4000896191291
Klasa artykułu	76B

Opis

Wykonanie:

Szybkie przełączanie dźwigni. Regulacja bez zaciskania, możliwe sterowanie jedną ręką. Uzębienie dodatkowo hartowane indukcyjnie, co zapewnia długą żywotność. Zęby przeciwnie do kierunku obrotu dla lepszej przyczepności. Dokładne zaczeplenie przez uzębienie regulacyjne wycinane laserowo. Uchwyty powlekane zanurzeniowo. Dla osób leworęcznych

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.
Średnica mocowania sześciokąta: 50 mm
rozstaw do rur: 2 cal

Opis techniczny

rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	50 mm
Uchwyt	powlekane zanurzeniowo
norma	DIN ISO 8976
wykonanie szczęk	hartowane indukcyjnie
materiał	Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

nieiskrzący

nie

Rodzaj produktu

Kleszcze do rur i pomp wodnych