


**Klocek z magnesem stałym, drobna podziałka biegunów, Typ: MH202****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Klasa artykułu	33S

**Opis****Wykonanie:**

Trzy magnetyczne powierzchnie mocujące.

**Zastosowanie:**

Do profilowania i obróbki drobnych detali, jak np. stemple itd.

**wskazówka:**

Magnes trwały, bez możliwości przełączania.

**Opis techniczny**

masa	1,7 kg
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej	14 mm
maksymalna odchyłka kątowa	5 stopni
nominalna siła przyczepności	80 N/cm <sup>2</sup>
podziałka biegunów	4 mm
szerokość B	50 mm
wysokość pola magnetycznego	6 mm
typ	MH202
wysokość całkowita C	50 mm
długość A	100 mm

Rodzaj produktu

Magnetyczne płyty mocujące