



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M4,5
GTIN	4062406189358
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	7 mm
skok	0,75 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
wielkość gwintu	4,5
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe